

NOL10P



PERFEZIONATE LE VOSTRE PRESTAZIONI

SPECIFICHE

CARRELLI COMMISSIONATORI PER IL SECONDO LIVELLO DI PRELIEVO 24V, 1.0 TONNELLATA



UNA SCELTA EXTRA PER IL SECONDO LIVELLO DI PRELIEVO

MIGLIORATE L'EFFICENZA E LA PRODUTTIVITÀ GRAZIE A QUESTO CARRELLO COMMISSIONATORE PER IL SECONDO LIVELLO DI PRELIEVO E ALLE SUE CARATTERISTICHE. LA SUA PEDANA ELEVABILE DA 1.2 O 1.8 M, CHE PERMETTE UN ACCESSO FACILE E VELOCE PER PRELEVARE IN QUASIASI POSIZIONE FINO A 2.8 O 3.4 M.



NOL10P 1200mm sollevamento pedana.



NOL10P 1800mm sollevamento pedana.



La più recente interfaccia utente colloca la mano destra del conduttore in una situazione anatomica ideale, su una unità di controllo con posizione regolabile. Oltre a controllare accuratamente le funzioni del carrello, supporta saldamente e comodamente questa mano, lasciando la sinistra libera di usare il volante Midi.



Il suo gradino di accesso, più basso disponibile sul mercato, fa risparmiare tempo e fatica. L'accesso facilmente attraversabile, senza ostacoli, migliorato dal sensore di rilevamento presenza per tutta la pedana, con tappetino ammortizzato anti-scivolo.



L'liftComfort e il sistema di grate laterali SecurGate sono standard per pedane da 1.8 m e opzionali per quelle da 1.2 m. Il contenitore di commissionamento raggiunge un'altezza comoda. Il funzionamento del carrello è impedito se le grate sono aperte sopra 1.2 m.



Il display e il computer a bordo ATC t4 permettono di ottenere informazioni chiare sullo stato del carrello, avvisi in caso di avaria, velocità di diagnostica, permettendo di scegliere le impostazioni per il conduttore fra quattro principali modalità di prestazione. La modalità ECO rallenta solo di poco l'operatività, facendo risparmiare in modo significativo sui consumi energetici.

BASSI COSTI DI GESTIONE

- La più recente tecnologia del motore di trazione a c.a. fornisce una maggiore coppia, efficienza e controllo, con una manutenzione minima.
- Il login mediante codice PIN impedisce l'impiego non autorizzato.
- Il display e il computer a bordo ATC t4 permettono di ottenere informazioni chiare sullo stato del carrello, avvisi in caso di avaria, velocità di diagnostica, e facili personalizzazioni per il conduttore.
- È possibile scegliere la modalità ECO che rallenta solo di poco l'operatività, risparmiando però in modo significativo sui consumi energetici (circa il 5-6%).
- La comodità di accesso al motore, alla batteria e ad altri componenti velocizza i controlli e la manutenzione.

PRODUTTIVITÀ IMPAREGGIABILE

- La pedana elevabile, con una scelta fra 1.2 o 1.8 m massimo, offre facile e veloce accesso a posizioni di prelievo fino a 2.8 o 3.4 m, per un commissionamento più veloce ed efficiente.
- L'liftComfort, standard per pedane da 1.8 m e opzionale per quelle da 1.2 m, solleva il contenitore di commissionamento ad una comoda altezza per un rapido trasferimento degli articoli prelevati.
- La scelta di quattro principali modalità di prestazione permette di selezionare le impostazioni in base alle preferenze dell'operatore.
- L'indicatore del livello di carica della batteria (BDI) permette di pianificare le ricariche evitando interruzioni di lavoro.



SICUREZZA ED ERGONOMIA

- Il pannello di controllo costituito da due elementi è integrato nel telaio per permettere un design più compatto del carrello, lasciando quindi più spazio all'operatore.
- L'unità di controllo per la mano destra fornisce una forma anatomica, regolazione della posizione, aderenza e sostegno eccellenti, per una operatività comoda e precisa, mentre la mano sinistra resta sul volante Midi.
- Il sensore di rilevamento presenza per tutta la pedana, con tappetino ammortizzato e ad elevato attrito, permette di azionare comodamente il carrello da qualsiasi posizione in piedi. La pedana è facilmente accessibile e attraversabile, senza ostacoli, e non permette la disabilitazione della funzione di 'pedale di presenza uomo a bordo'.
- L'altezza del gradino più bassa sul mercato (160 mm) fa risparmiare fatica, 6.204 m di salita in meno all'anno, di media, rispetto alla concorrenza.
- Il comodo cuscino opzionale sui carrelli con LiftComfort è regolabile nella posizione preferita per sedersi o appoggiarsi durante la marcia.
- La forma e dimensione della cabina sono ottimali e creano un comodo spazio con i comandi facilmente raggiungibili mentre si è appoggiati allo schienale.
- La riduzione automatica della velocità adatta la traslazione in base all'angolo di sterzata e all'altezza della pedana, per ottenere stabilità e sicurezza nelle svolte e nei sollevamenti elevati.
- Il sistema di grate laterali SecurGate, standard per pedane da 1.8 m e opzionale per quelle da 1.2 m, riduce il rischio di caduta a qualsiasi altezza, e impedisce il funzionamento del carrello se le grate sono aperte sopra 1.2 m.
- Se le grate sono aperte quando la pedana si trova al di sopra della sua posizione più bassa, si attiva un segnale acustico di avvertimento opzionale (solo con pedana fino 1.8 m) e appare un messaggio sullo schermo.
- La presenza di molti scomparti per riporre oggetti permette di mantenere a portata di mano l'equipaggiamento dell'operatore, evitando un inefficiente e pericoloso disordine.
- Il montante poweRamic migliora la visuale per permettere un impiego sicuro ed accurato.
- I rulli di scorrimento in acciaio per la batteria garantiscono sostituzioni veloci e sicure.
- Il tettuccio di protezione opzionale migliora la sicurezza e può essere usato come semplice supporto degli accessori.


EQUIPAGGIAMENTO STANDARD ED OPZIONI

	NOL10P, SOLLEVAMENTO PEDANA 1200mm	NOL10P, SOLLEVAMENTO PEDANA 1800mm
GENERALITÀ		
Micro-computer che include indicatore di carica della batteria e contaore	●	●
Login mediante codice PIN, 100 codici disponibili	●	●
Inserimento chiavetta di avviamento	○	○
Comandi per traslazione e sollevamento sul lato montante	●	●
Sensore di rilevamento presenza nella pedana	●	●
Controllo delle curve	●	●
Gate SecurGate	○	●
Spia di avvertimento	●	●
Batteria su rulli in acciaio	●	●
AMBIENTE		
Design per celle di raffreddamento, con assali protetti dalla ruggine	●	●
Opzioni per celle frigo, da 0 a -35°C	○	○
COMANDI TRASLAZIONE, SOLLEVAMENTO		
LiftComfort	○	●
Pulsanti extra per l' LiftComfort (lato montante)	○	○
Pulsanti per conduzione affiancata, di guida + LiftComfort	○	○
SICUREZZA		
Tettuccio di protezione	○	○
Blocco grata, <1.200mm altezza della pedana	○	○
Avvertimento acustico grata aperta, sollevamento pedana >415mm	○	○
ALTRO		
Maggiore velocità di traslazione, 12km/h	○	○
Display che include indicatore del volante	○	○
Mini volante	○	○
Luce in cabina, per gli scaffali	○	○
Luce in cabina, per interni	○	○
Radio con MP3	○	○
Uscita convertitore 24 - 12V, 8A, 96W	○	○
Presa di corrente c.c. 12V, accendi-sigarette	○	○
Porta attrezzature, sistema RAM, dimensione C	○	○
Cuscino pieghevole per il conduttore	○	○
Uscita convertitore 24 - 12V, 8A, 96W	○	○
Ventola per la comodità del conduttore	○	○
Ripostigli extra nella pedana	○	○
Estintore	○	○

● Standard ○ Opzione

Caratteristiche		
1.1	Costruttore	
1.2	Codice del modello assegnato dal costruttore	
1.3	Tipo di trazione: elettrica, diesel, benzina, GPL	
1.4	Guida operatore: a piedi, in piedi, seduto	
1.5	Portata	Q (kg)
1.6	Baricentro	c (mm)
1.8	Distanza centro asse anteriore al dorso delle forche (montante abbassato)	x (mm)
1.9	Interasse	y (mm)
Pesi		
2.1b	Peso del carrello senza carico, con il peso massimo della batteria	kg
2.2	Peso sugli assali con carico nominale e batteria (max.), lato guida/carico	kg
2.3	Peso sugli assali a vuoto con batteria (max.), lato guida/carico	kg
Ruote e gruppo di trasmissione		
3.1	Gommatura: PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, ant./post	
3.2	Dimensioni ruote, lato guida	(mm)
3.3	Dimensioni ruote, lato carico	(mm)
3.5	Numero di ruote, lato carico/guida. (x = motrici)	
3.7	Carreggiata al centro delle ruote, lato carico	b11 (mm)
Dimensioni		
4.2a	Altezza minimo ingombro	h1 (mm)
4.4	Altezza di sollevamento (senza h9)	h3 (mm)
4.5	Altezza, montante sfilato	h4 (mm)
4.7	Altezza da terra alla tettoia di protezione	h6 (mm)
4.8	Altezza sedile / Pedana - Piattaforma	h7 (mm)
4.10	Altezza delle razze di carico	h8 (mm)
4.11	Sollevamento supplementare	h9 (mm)
4.14	Altezza max. da terra della pedana, sollevata	h12 (mm)
4.15	Altezza dal suolo, forche abbassate	h13 (mm)
4.19	Lunghezza totale	l1 (mm)
4.20	Lunghezza al dorso delle forche	l2 (mm)
4.21	Larghezza fuori-tutto	b1 (mm)
4.22	Forche (spessore, larghezza, lunghezza)	s/e/l (mm)
4.25	Larghezza esterna delle forche (min./max.)	
4.32	Distanza dal suolo a metà dell'interasse, (forche abbassate)	m2 (mm)
4.33a	Larghezza operativa corridoio (Ast) con pallet trasversale 1000 x 1200 mm, pedana alzata/abbassata	Ast (mm)
4.34a	Larghezza operativa corridoio (Ast) con pallet longitudinale 800 x 1200 mm, pedana alzata/abbassata	Ast (mm)
4.35	Raggio di sterzata esterno	Wa (mm)
4.41	Larghezza operativa corridoio (con pallet longitudinale 1000 x 1200 mm + 200 mm distanza di sicurezza)	Au (mm)
Prestazioni		
5.1	Velocità di traslazione, con/senza carico	km/h
5.2	Velocità di sollevamento, con/senza carico	m/s
5.3	Velocità di abbassamento, con/senza carico	m/s
5.8	Massima pendenza superabile, con/senza carico	%
5.9	Tempo di accelerazione su 10 metri, con/senza carico	s
5.10	Freni di servizio	
Motori elettrici		
6.1	Potenza del motore di trazione (60 min. servizio breve)	kW
6.2	Potenza del motore di sollevamento al 15% del ciclo	kW
6.3	Batteria secondo DIN 43 531/35/36 A/B/C/no	
6.4	Tensione / capacità batteria (scarica in 5 ore)	V/Ah
6.5	Peso batteria	kg
6.6	Consumo energetico secondo ciclo VDI	kWh/h
Varie		
8.1	Tipo di variatore	
10.7	Livello di rumorosità all'orecchio dell'operatore, LpAZ misurato sul lavoro conforme alle EN 12.053:2001 e EN ISO 4871	dB(A)

Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks
NOL10P senza LiftComfort	NOL10P Con LiftComfort
Elettrica	Elettrica
In piedi	In piedi
1000'	1000'
600	600
100	120
1371	1371
2500	2650
470/2030	480/2170
990/510	990/660
Vul/Vul	Vul/Vul
250 x 105	250 x 105
120 x 115	120 x 115
2/1x	2/1x
674	674
1710	2276
1040	1640
2670	3790
2300	2300
160-1200	160-1800
115	115
723	723
1200	1800
90	90
2805	2825
1655	1675
810	810
70/147/1150	70/147/1150
450-700	450-700
35	35
Pedana o larghezza carico + 90mm luce su ogni lato	Pedana o larghezza carico + 90mm luce su ogni lato
3131	3150
1570	1570
Pedana o larghezza carico + 90mm luce su ogni lato	Pedana o larghezza carico + 90mm luce su ogni lato
9/9	9/9
0.12/0.20	0.11/0.19
0.25/0.23	0.24/0.22
10.2	10.2
5,6/4,9	5,5/4,8
Rigenerativi ed elettrici	Rigenerativi ed elettrici
2.7	2.7
2.2 (5%)	2.2 (5%)
BS	BS
24/486-600	24/486-600
450-500	450-500
n/a	n/a
Trazione c.a.	Trazione c.a.
57	57



$$Ast = Wa + R + a$$

Ast = Larghezza corridoio di stoccaggio

Wa = Raggio di sterzata

a = Distanza di sicurezza = 2 x 100 mm

$$R = \sqrt{(l6 + x)^2 + (b12 / 2)^2}$$

1) Se le forche sono regolabili, la portata è 900 kg max su BC 600 mm

NOL10P, con pedana elevabile 1200mm						No LiftComfort, forche fisse	Con LiftComfort (corsa LiftComfort 720 mm)	
Tipo montante	h12 mm	h1 mm	h4 mm		c mm		Forche fisse	Forche regolabili
	Altezza della pedana	Altezza minimo ingombro	Altezza massimo ingombro	Altezza forche	Distanza baricentro di carico	Q kg	Q kg	Q kg
Simplex	1200	1630 (pilastri)	2670	H12-70 = 1130 senza LiftComfort	400-600	1000	-	-
				H12-70+720 = 1850 con LiftComfort	400-600	-	1000	n/a
					400-500	-	1000	1000
					600	-	1000	900

NOL10P, con pedana elevabile 1800mm						Con LiftComfort (corsa LiftComfort 720 mm)	
Tipo montante	h12 mm	h1 mm	h4 mm		c mm	Forche fisse	Forche regolabili
	Altezza della pedana	Altezza minimo ingombro	Altezza massimo ingombro	Altezza forche	Distanza baricentro di carico	Q kg	Q kg
Simplex	1800	2276	3790 (pilastri)	H12-70+720= 2450	400-600	1000	n/a
					400-500	1000	1000
					600	1000	900

Portate e prestazioni dei montanti

- h1 Altezza minimo ingombro
- h4 Altezza massimo ingombro
- h12 Altezza di sollevamento
- Q Portata carico nominale
- c Baricentro di carico (distanza)

Correzione del carico in base alla distribuzione uniforme lungo le forche







Qualsiasi tipo di equipaggiamento per la movimentazione dei materiali vi occorra, la nostra rete globale di concessionari di carrelli elevatori Cat vi darà la soluzione giusta.

Investiamo inoltre costantemente nella selezione, nello sviluppo, e nell'assistenza della nostra rete di concessionari per essere sicuri di fornirvi non solo l'equipaggiamento, ma anche l'assistenza, la consulenza e il supporto migliori del settore.



info@catliftruck.com | www.catliftruck.com

WLSC2276(09/22) © 2022 MLE B.V. (numero di registrazione 33274459). Tutti i diritti riservati. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK i rispettivi logo, il tipico colore "giallo Corporate Caterpillar", il marchio "Power Edge" e "Cat Modern Hex" e le caratteristiche che identificano i prodotti e la compagnia, sono marchi di fabbrica Caterpillar e non possono essere impiegati senza autorizzazione.

NOTA: Le specifiche di prestazione possono variare a seconda delle tolleranze di produzione standard, condizioni del veicolo, tipo di ruote, condizioni di pavimentazione o superficie, applicazione o ambienti operativi. I carrelli possono essere presentati con l'aggiunta di opzioni non di serie. Le specifiche esigenze d'esercizio e le configurazioni disponibili sul posto dovrebbero essere discusse con il vostro concessionario di carrelli elevatori Cat. Cat Lift Trucks segue una politica di continuo miglioramento del prodotto, per questo motivo, alcuni materiali, opzioni e specifiche potrebbero cambiare senza preavviso.



**DOWNLOAD
BROCHURE**



**WATCH
VIDEOS**



**DOWNLOAD
OUR APP**

CAT®